

HOLEX**HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 2,9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	113006 2,9
GTIN	4062406742300
Tuoteluokka	12B

Kuvaus**Malli:**

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaurea.

Suositus:**Suurin porausvyvyys:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Huomautus:

Seuraajatuote nrolle 113005.

Tekninen kuvaus

suositeltu suurin porausvyvyys L_2	11,7 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Syöttö f teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm/kierr,
Lastu-urien pituus L_c	16 mm
Terien lkm Z	2
Kärkikulma	118 astetta
Standardi	DIN 1897
Nimellis-Ø D_c	2,9 mm
varren Ø D_s	2,9 mm
Kokonaispituus L	46 mm

Varsi	Lieriövarsi.
Sarja	CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	80 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	63 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	50 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	32 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
GG(G)	soveltuu	30 m/min	K
CuZn	soveltuu	40 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		