

HOLEX**HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 8,9mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 113006 8,9 |
| GTIN | 4062406743000 |
| Tuoteluokka | 12B |

Kuvaus**Malli:**

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaara.

Suositus:**Suurin porausvyvyys:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Huomautus:

Seuraajatuote nrolle 113005.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|---------------|
| Standardi | DIN 1897 |
| Lastu-urien pituus L_c | 40 mm |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h8 |
| Syöttö f teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,1 mm/kierr, |
| Nimellis-Ø D_c | 8,9 mm |
| varren Ø D_s | 8,9 mm |
| Kokonaispituus L | 84 mm |
| Terien lkm Z | 2 |
| Kärkikulma | 118 astetta |
| suositeltu suurin porausvyvyys L_2 | 26,7 mm |

| | |
|---------------|----------------|
| Varsi | Lieriövarsi. |
| Sarja | CleverDrill |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS |
| tyyppi | N |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 80 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 63 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 50 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 35 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 32 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 25 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 20 m/min | P |
| GG(G) | soveltuu | 30 m/min | K |
| CuZn | soveltuu | 40 m/min | N |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |