

**HOLEX****HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 5,2mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 113006 5,2    |
| GTIN         | 4062406742638 |
| Tuoteluokka  | 12B           |

**Kuvaus****Malli:**

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profilihiottu. Pinta: Pronssinväiseksi hehkutettu kierukkaara.

**Suositus:****Suurin porausvyvyys:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

**Huomautus:**

**Seuraajatuote nrolle 113005.**

**Tekninen kuvaus**

|   |                |
|---|----------------|
| Toleranssi, nimellis-Ø                        | h8             |
| Standardi                                     | DIN 1897       |
| varren Ø D <sub>s</sub>                       | 5,2 mm         |
| Kokonaispituus L                              | 62 mm          |
| Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>   | 0,08 mm/kierr, |
| Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>             | 26 mm          |
| suositeltu suurin porausvyvyys L <sub>2</sub> | 18,2 mm        |
| Terien lkm Z                                  | 2              |
| Nimellis-Ø D <sub>c</sub>                     | 5,2 mm         |
| Kärkikulma                                    | 118 astetta    |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Varsi         | Lieriövarsi.   |
| Sarja         | CleverDrill    |
| Pinnoitus     | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS            |
| tyyppi        | N              |
| Sisäjähdytys  | ei             |
| Värirengas    | ilman          |
| Tuotetyyppi   | Kierukkapora   |

### Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit                 | soveltuu | 80 m/min       | N         |
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)   | soveltuu | 63 m/min       | N         |
| Alu > 10% Si                   | soveltuu | 50 m/min       | N         |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu | 35 m/min       | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu | 32 m/min       | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu | 25 m/min       | P         |
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu | 20 m/min       | P         |
| GG(G)                          | soveltuu | 30 m/min       | K         |
| CuZn                           | soveltuu | 40 m/min       | N         |
| Öljy                           | soveltuu |                |           |
| märkä enintään                 | soveltuu |                |           |