

HOLEX**HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8 (mm tai tuumaa): 7,7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	114031 7,7
GTIN	4062406744328
Tuoteluokka	12B

Kuvaus**Malli:**

HOLEX CleverDrill: Tukeva pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristiteroituksen ansiosta. Sydänosan paksuus ja nousu normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierreura.

Suositus:**Suurin porausvyvyys:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Huomautus:**Seuraajatuote nrolle 114030.**

Koko 13,2 – 20: Kavennetulla varrella Ø 12,7 mm.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 338

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 118 astetta

Varsi: Lieriövarsi.

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L_2 : 63,5 mm

Lastu-urien pituus L_c : 75 mm

Kokonaispituus L: 117 mm

varren Ø D_s : 7,7 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm²: 0,07 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,07 mm/kierr,
---	----------------

Lastu-urien pituus L_c	75 mm
Kärkikulma	118 astetta
varren $\varnothing D_s$	7,7 mm
Nimellis- $\varnothing D_c$	7,7 mm
Toleranssi, nimellis- \varnothing	h8
Kokonaispituus L	117 mm
Terien lkm Z	2
suositeltu suurin poraussyvyys L_2	63,5 mm
Standardi	DIN 338
Varsi	Lieriövarsi.
Sarja	CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	80 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	60 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	50 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	32 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	22 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	18 m/min	P
GG(G)	soveltuu	30 m/min	K

CuZn	soveltuu	40 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

Tarvikkeet

HOLEX CleverDrill -kierreporasarja HSS nro 114031
täydennyssarjana Tyypit 6-10

115056 6-10

HOLEX CleverDrill -kierreporasarja HSS nro 114031, kotelo
Tyypit 6-10

115051 6-10