



## HOLEX CleverDrill kierukkapora pitkä HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	116051 8
GTIN	4062406745363
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

#### Malli:

**HOLEX CleverDrill** – Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaara.

#### Suositus:

#### Suurin porausvyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

#### Huomautus:

Sopiva NC-keskiöpóra nro 112120, 112140 ja 112170, **142° kärkikulma** lisää prosessivarmuutta  
**Seuraajatuote nro 116050.**

### Tekninen kuvaus

Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Lastu-urien pituus $L_c$	109 mm
Kokonaispituus $L$	165 mm
Kärkikulma	118 astetta
Terien lkm $Z$	2
Nimellis-Ø $D_c$	8 mm
suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$	97 mm
varren Ø $D_s$	8 mm
Syöttö $f$ teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm/kierr,
Standardi	DIN 340

Varsi	Lieriövarsi.
Sarja	CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	64 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	52 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	40 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	26 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	26 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
GG(G)	soveltuu	24 m/min	K
CuZn	soveltuu	32 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		