



## HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8 (mm tai tuumaa): 7,2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	114031 7,2
GTIN	4062406744267
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

#### Malli:

**HOLEX CleverDrill:** Tukeva pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristiteroituksen ansiosta. Sydänosan paksuus ja nousu normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierreura.

#### Suositus:

#### Suurin porausvyvyys:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

#### Huomautus:

#### Seuraajatuote nrolle 114030.

Koko 13,2 – 20: Kavennetulla varrella Ø 12,7 mm.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 338

Toleranssi, nimellis-Ø: h8

Kärkikulma: 118 astetta

Varsi: Lieriövarsi.

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys  $L_2$ : 58,2 mm

Lastu-urien pituus  $L_c$ : 69 mm

Kokonaispituus L: 109 mm

varren Ø  $D_s$ : 7,2 mm

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm/kierr,

### Tekninen kuvaus

varren Ø $D_s$	7,2 mm
----------------	--------

Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/kierr,
Kärkikulma	118 astetta
Terien lkm Z	2
Kokonaispituus L	109 mm
Standardi	DIN 338
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	7,2 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L <sub>2</sub>	58,2 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	69 mm
Varsi	Lieriövarsi.
Sarja	CleverDrill
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	80 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	60 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	50 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	35 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	32 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	22 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	18 m/min	P
GG(G)	soveltuu	30 m/min	K

CuZn	soveltuu	40 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

## Tarvikkeet

HOLEX CleverDrill -kierreporasarja HSS nro 114031, kotelo  
Tyyppi 6-10

115051 6-10

HOLEX CleverDrill -kierreporasarja HSS nro 114031  
täydennyssarjana Tyyppi 6-10

115056 6-10