



Teränpitimen pikavaihtopää, Tyyppi: E



Tilaustiedot

Tilausnumero	318000 E
GTIN	2050002064584
Tuoteluokka	36A

Kuvaus

Käyttö:

Pitimen pää, jossa on tasohiottu perustaso, on asetettava mahdollisimman tasaiselle tuelle ja kiinnitettävä. Tätä varten keskityslevyn porausta on vastaavasti laajennettava etukäteen. Suuntaaminen tapahtuu kiinnitetyllä sisäSORVAUSTERÄN pitimellä ja sisäSORVAUSPITIMELLÄ, jotka suunnataan tasolaikkaan nähden kulmittain. Tämän jälkeen päällilaikan osoitin asetetaan nolnaan ja kiinnitysruuvi kiristetään tiukasti. Tarkoissa sorvaustöissä tai raskaissa rouhinnoissa tappi kannattaa varmistaa kahdella sovitustapilla. Reiät ovat valmiina.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 epäkeskovivun tuotteelle 318000 ja 1 kiristysavaimen tuotteelle 318100; 318200.

Tekninen kuvaus

Sorvin enimmäisteho	5 kW
Korkeus	66 mm
Pään reiän Ø	20 mm
Enimmäisulkonema A	69 mm
tyyppi	E
Keskityslevyn reiän Ø	10 mm

Kelkan enimmäisleveys SB	120 mm
Leveys	137 mm
Sorvausterän enimmäiskorkeus h	25 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

Tarvikkeet

Pikavaihtosisäsorvauspidin Tyyppi E	318200 E
Sorvausterän pikavaihtopidike Tyyppi E25/100	318100 E25/100
Sorvausterän pikavaihtopidike Tyyppi E20/100	318100 E20/100