

Garant**Käsinepari MASTER FIT ESD, Käsineen koko: 9****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 094304 9 |
| GTIN | 4062406745646 |
| Tuoteluokka | 01H |

Kuvaus**Malli:**

MASTER FIT -asennuskäsineet. Innovatiivinen vesipohjainen PU-nitriilipinnoite täyttää tiukimmatkin tarkkuutta, joustavuutta ja sormituntumaa koskevat vaatimukset kuivissa työympäristöissä. Kämmenten sisäpuolen hienorakenteinen pinta monimutkaisen työstöprosessin tuloksena. **Yhteensopiva kosketusnäytön kanssa**, joten älypuhelimia ja muita kosketusnäyttöjä voi käyttää käsineitä riisumatta. Pitkä käyttöikä suuren hankauksenkeston ansiosta. DMF-vapaa ja Öko-Tex®-sertifioitu.

Suojaa sähköstaattiselta varaukselta.

Standardi:

EN 388, EN ISO 21420

EN 16350

Huomautus:

Sähköstaattisilta purkauksilta suojaavat käsineet eivät suojaa käsiä sähköjännitteeltä. Eivät sovellu töihin, joihin liittyy jännitteisiä johtimia, tai suojaamaan sähköiskuilta, vaan yksinomaan suojaamaan tuotetta.

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Käsineen koko | 9 |
| Sarja | MASTER FIT |
| Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 |
| Sisältö | 12 |
| Käsineiden ominaisuudet | Soveltuu kosketusnäytöille |
| Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää |
| sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD |
| Käyttö | uudelleenkäytettävä |
| EN 388 | 4131X |
| Rungon materiaali | Lycra® / polyamidi |
| Pinnoitus | nitriili/PU |
| Käyttöalue | Allround |
| Käyttöalue | Tarkkuus |
| Väri | sininen / musta |
| Tuotetyyppi | ESD-käsineet |