



## Kaapelikela, Tyyppi: 15



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081193 15
GTIN	4062406745714
Tuoteluokka	02A

### Kuvaus

#### Malli:

Kaapelikela, **ohjattu sisään- ja uloskelausautomaatiikka, monta lukitusporrasta joka kierroksella**. Erittäin kestävä, umpinainen **muovikotelo**. Terminen **ylikuumenemissuoja**, kestävä H07RN-F neopreenikaapeli, pistokeliitäntä.

Helppo seinä- tai kattokiinnitys, **kääntöalue 180°**.

#### Toiminto:

IP24: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien  $\varnothing < 12$  mm sisään tunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää.

#### Käyttö:

Parannettu ergonomia vedonpoiston ansiosta; työtila säilyy siistinä ja tapaturmilta ja loukkaantumisriskiltä vältytään, kun kaapelit eivät kiemurtele lattialla.

#### Huomautus:

Jousipalautteiset letkukelat, katso nro 080066–080079.

### Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisteho avattuna	2000 (16 A) W
Kaapeliluokka	H07RN-F
Nimellisjännite	230 V

Leveys	175 mm
IP-suojaluokka	IP 24
Korkeus	390 mm
Kaapelin materiaali	Neopren-kumi
Verkkotaajuus	50 Hz
Kaapelin rakenne	3G1,5
Kaapelin pituus	15 m
Pistorasioiden lukumäärä	1
Pituus	429 mm
Tuotetyyppi	Kaapelikela