

## Yksittäinen mittaustappi, ruostumaton Toleranssiluokka 1, Tyyppi: 1



### Tilaustiedot

Tilausnumero	483915 1
GTIN	2050002070813
Tuoteluokka	48A

### Kuvaus

#### Malli:

Mittaustappi, ruostumatonta ja haponkestävää materiaalia, karkaistu (58-62 HRC) ja hehkutettu. Yläpinta hiottu ja läpätty. Mitat merkitty vaippapintaan halkaisijasta 1,50 alkaen; mitat merkitty pätyyn halkaisijasta 3,00 alkaen. Halkaisijasta 1,00 alkaen yhdellä sivulla viiste.

#### Huomautus:

Ilmoita tilatessasi lisäksi **haluttu halkaisija**, esim. nro 483915 koko 5 **10,008**.

### Tekninen kuvaus

Nimellismitta	0,501 - 0,999 mm
Mittaustappipituus	40 mm
Nousu	0,001 mm
Kalibrointi	L5
Standardi	DIN 2269
Toleranssiluokka	1
Kovuus	58 – 62 HRC
Tuotetyyppi	mittaustappi

### Palvelut

Kalibrointimittaustappi enimmäis-Ø 20	028240 20
DAkS-kalibrointimittaustappi enimmäis-Ø 20	028260 20

