

## Yksittäinen mittaustappi, ruostumaton Toleranssiluokka 1, Tyyppi: 3



### Tilaustiedot

Tilausnumero	483915 3
GTIN	2050002070837
Tuoteluokka	48A

### Kuvaus

#### Malli:

Mittaustappi, ruostumatonta ja haponkestävää materiaalia, karkaistu (58-62 HRC) ja hehkutettu. Yläpinta hiottu ja läpätty. Mitat merkitty vaippapintaan halkaisijasta 1,50 alkaen; mitat merkitty päättyyn halkaisijasta 3,00 alkaen. Halkaisijasta 1,00 alkaen yhdellä sivulla viiste.

#### Huomautus:

Ilmoita tilatessasi lisäksi **haluttu halkaisija**, esim. nro 483915 koko 5 **10,008**.

### Tekninen kuvaus

Nousu	0,001 mm
Mittaustappipituus	70 mm
viiste	1
Nimellismitta	3,001 - 5,999 mm
Kalibrointi	L5
Standardi	DIN 2269
Toleranssiluokka	1
Kovuus	58 – 62 HRC
Tuotetyyppi	mittaustappi

### Palvelut

Kalibrointimittaustappi enimmäis-Ø 20	028240 20
---------------------------------------	-----------

DAkS-kalibrintimittaustappi enimmäis-Ø 20

028260 20