

Yksittäinen mittaustappi, ruostumaton Toleranssiluokka 1, Tyyppi: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	483915 4
GTIN	2050002070844
Tuoteluokka	48A

Kuvaus

Malli:

Mittaustappi, ruostumatonta ja haponkestävää materiaalia, karkaistu (58-62 HRC) ja hehkutettu. Yläpinta hiottu ja läpätty. Mitat merkitty vaippapintaan halkaisijasta 1,50 alkaen; mitat merkitty pätyyn halkaisijasta 3,00 alkaen. Halkaisijasta 1,00 alkaen yhdellä sivulla viiste.

Huomautus:

Ilmoita tilatessasi lisäksi **haluttu halkaisija**, esim. nro 483915 koko 5 **10,008**.

Tekninen kuvaus

viiste	1
Nousu	0,001 mm
Nimellismitta	6,001 - 9,999 mm
Mittaustappipituus	70 mm
Kalibrointi	L5
Standardi	DIN 2269
Toleranssiluokka	1
Kovuus	58 – 62 HRC
Tuotetyyppi	mittaustappi

Palvelut

Kalibrointimittaustappi enimmäis-Ø 20	028240 20
---------------------------------------	-----------

DAkS-kalibrintimittaustappi enimmäis-Ø 20

028260 20