

Garant**CNMG 120404, Laji: HB7415-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250058 HB7415-1
GTIN	4062406734862
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120404 HB7415-1 Laji: HB7415-1
lastunmurtaja: TIS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 110 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,1 - 2 mm/kierr,
Laji	HB7415-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 110 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404

lastunmurtaja	TIS
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	S
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä