

Garant**CNMG 120408, Laji: HB7415-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250060 HB7415-1
GTIN	4062406734879
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120408 HB7415-1 Laji: HB7415-1
lastunmurtaja: TIS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 110 m/min

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Pääkäyttöalue	S
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 110 m/min
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	TIS
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2 mm
Syöttö f	0,1 - 2 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Laji	HB7415-1
Nirkon säde	0,8 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä