

Garant**CNMG 120404, Laji: HB7415-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250156 HB7415-1
GTIN	4062406734886
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120404 HB7415-1 Laji: HB7415-1
lastunmurtaja: TIM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 40 - 90 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7415-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	40 - 90 m/min
lastunmurtaja	TIM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Toleranssi	M

Pääkäyttöalue	S
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä