

**Garant****CNMG 120408, Laji: HB7415-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250158 HB7415-1
GTIN	4062406734893
Tuoteluokka	21G

### Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Laji	HB7415-1
Pääkäyttöalue	S
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,5 - 4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
lastunmurtaja	TIM
Koneistusehto	jatkuva
Toleranssi	M
Lastuava aine	KM

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	40 - 90 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	CNNG 120408
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä