

**Garant****DNMG 110404, Laji: HB7415-1**

### Tilaustiedot

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 250652 HB7415-1 |
| GTIN         | 4062406749316   |
| Tuoteluokka  | 21G             |

### Kuvaus

DNMG 110404 HB7415-1 Laji: HB7415-1  
lastunmurtaja: TIS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 110 m/min

### Tekninen kuvaus

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Nirkon säde                | 0,4 mm      |
| Laji                       | HB7415-1    |
| Koneistusehto              | jatkuva     |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4           |
| ISO-koodi-kääntöterä       | DNMG 110404 |
| Lastuava aine              | KM          |
| Lastuamissyvyys $a_p$      | 0,2 - 2 mm  |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely            |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 50 - 110 m/min                  |
| Pääkäyttöalue                   | S                               |
| Syöttö f                        | 0,1 - 0,2 mm/kierr,             |
| lastunmurtaja                   | TIS                             |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |