

Garant**CNMG 120412, Laji: HB7415-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250160 HB7415-1
GTIN	4062406734909
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120412 HB7415-1 Laji: HB7415-1
lastunmurtaja: TIM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 40 - 90 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	S
Lastuava aine	KM
Toleranssi	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	40 - 90 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Nirkon säde	1,2 mm

Laji	HB7415-1
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	TIM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä