

**Garant****DNMG 150604, Laji: HB7415-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250658 HB7415-1
GTIN	4062406749323
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DNMG 150604 HB7415-1 Laji: HB7415-1  
lastunmurtaja: TIS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 110 m/min

### Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Syöttö $f$	0,1 - 0,2 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604

lastunmurtaja	TIS
Laji	HB7415-1
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 110 m/min
Pääkäyttöalue	S
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä