

Garant**DNMG 150608, Laji: HB7415-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250660 HB7415-1
GTIN	4062406749330
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150608 HB7415-1 Laji: HB7415-1
lastunmurtaja: TIS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 110 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	S
Syöttö f	0,1 - 0,2 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
lastunmurtaja	TIS
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Lastuava aine	KM
Laji	HB7415-1

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 110 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2 mm
Koneistusehto	jatkuva
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä