

Garant**DNMG 110408, Laji: HB7415-1**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 250754 HB7415-1 |
| GTIN | 4062406749347 |
| Tuoteluokka | 21G |

Kuvaus

DNMG 110408 HB7415-1 Laji: HB7415-1
lastunmurtaja: TIM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 40 - 90 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|---------------|
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 40 - 90 m/min |
| Laji | HB7415-1 |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,5 - 4 mm |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Toleranssi | M |

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| lastunmurtaja | TIM |
| Syöttö f | 0,1 - 0,3 mm/kierr, |
| ISO-koodi-kääntöterä | DNMG 110408 |
| Pääkäyttöalue | S |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Nirkon säde | 0,8 mm |
| Lastuava aine | KM |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |