

Garant**DNMG 150604, Laji: HB7415-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250760 HB7415-1
GTIN	4062406749354
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150604 HB7415-1 Laji: HB7415-1
lastunmurtaja: TIM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 40 - 90 m/min

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pääkäyttöalue	S
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	TIM
Nirkon säde	0,4 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Toleranssi	M
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	40 - 90 m/min
Laji	HB7415-1
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä