


**Garant****SNMG 120404, Laji: HB7415-1****Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 251142 HB7415-1 |
| GTIN         | 4062406749385   |
| Tuoteluokka  | 21G             |

**Kuvaus**

SNMG 120404 HB7415-1 Nirkon säde: 0,4 mm  
Laji: HB7415-1  
lastunmurtaja: TIS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 110 m/min

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Koneistusehto                   | jatkuva        |
| Laji                            | HB7415-1       |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,2 - 2 mm     |
| Nirkon säde                     | 0,4 mm         |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 50 - 110 m/min |
| ISO-koodi-käyntöterä            | SNMG 120404    |
| Pääkäyttöalue                   | S              |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 8                               |
| Syöttö f                        | 0,1 - 0,2 mm/kierr,             |
| Lastuava aine                   | KM                              |
| lastunmurtaja                   | TIS                             |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely            |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |