

**Garant****SNMG 120408, Laji: HB7415-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251224 HB7415-1
GTIN	4062406749415
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

SNMG 120408 HB7415-1 Nirkon säde: 0,8 mm

Laji: HB7415-1

lastunmurtaja: TIM

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 40 - 90 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7415-1
lastunmurtaja	TIM

Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	40 - 90 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	S
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä