

**Garant****TNMG 160404, Laji: HB7415-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	251432 HB7415-1
GTIN	4062406749422
Tuoteluokka	21G

### Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 110 m/min
Syöttö $f$	0,1 - 0,2 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Laji	HB7415-1
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	S
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	TIS
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä