

Garant**DNMG 150612, Laji: HB7415-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250764 HB7415-1
GTIN	4062406749378
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150612 HB7415-1 Laji: HB7415-1
lastunmurtaja: TIM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 40 - 90 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	40 - 90 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Lastuava aine	KM

Nirkon säde	1,2 mm
Laji	HB7415-1
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150612
lastunmurtaja	TIM
Pääkäyttöalue	S
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 4 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä