

**Garant****TNMG 160408, Laji: HB7415-1**

## Tilaustiedot

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 251544 HB7415-1 |
| GTIN         | 4062406749439   |
| Tuoteluokka  | 21G             |

## Kuvaus

TN.G 160408 HB7415-1 Laji: HB7415-1  
lastunmurtaja: TIM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 40 - 90 m/min

## Tekninen kuvaus

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Syöttö $f$                      | 0,1 - 0,3 mm/kierr, |
| Koneistusehto                   | jatkuva             |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,5 - 4 mm          |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely         |
| Nirkon säde                     | 0,8 mm              |
| lastunmurtaja                   | TIM                 |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 40 - 90 m/min       |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Lastuava aine              | KM                              |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 6                               |
| ISO-koodi-kääntöterä       | TNMG 160408                     |
| Toleranssi                 | M                               |
| Laji                       | HB7415-1                        |
| Pääkäyttöalue              | S                               |
| Tuotetyyppi                | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |