


Garant**WNMG 060408, Laji: HB7415-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252064 HB7415-1
GTIN	4062406749491
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WN.G 060408 HB7415-1 Laji: HB7415-1
lastunmurtaja: TIM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 40 - 90 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	40 - 90 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöteriä	WNMG 060408

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	TIM
Laji	HB7415-1
Toleranssi	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	S
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä