

Garant**VNMG 160408, Laji: HB7415-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251734 HB7415-1
GTIN	4062406749453
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VNMG 160408 HB7415-1 Laji: HB7415-1
lastunmurtaja: TIS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2 mm
Syöttö f: 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 110 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 110 m/min
lastunmurtaja	TIS
Laji	HB7415-1
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2 mm

Pääkäyttöalue	S
Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Nirkon säde	0,8 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä