

Garant**WNMG 060404, Laji: HB7415-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251952 HB7415-1
GTIN	4062406749477
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	S
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2 mm
Syöttö f	0,1 - 0,2 mm/kierr,
Laji	HB7415-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 110 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
lastunmurtaja	TIS
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 060404

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä