

Garant**WNMG 080404, Laji: HB7415-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251962 HB7415-1
GTIN	4062406749484
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WNMG 080404 HB7415-1 Laji: HB7415-1
lastunmurtaja: TIS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 110 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
lastunmurtaja	TIS
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	S
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 110 m/min

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Lastuava aine	KM
Laji	HB7415-1
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä