

Garant**VNMG 160408, Laji: HB7415-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251804 HB7415-1
GTIN	4062406749460
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VN.G 160408 HB7415-1 Laji: HB7415-1
lastunmurtaja: TIM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 40 - 90 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Toleranssi	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	S

lastunmurtaja	TIM
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160408
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	40 - 90 m/min
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7415-1
Nirkon säde	0,8 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä