

Garant**VNMG 160404, Laji: HB7415-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251732 HB7415-1
GTIN	4062406749446
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7415-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 110 m/min
Pääkäyttöalue	S
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
lastunmurtaja	TIS
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuava aine	KM

Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 2 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä