


**Garant****WNMG 080412, Laji: HB7415-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	252072 HB7415-1
GTIN	4062406749514
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

WNMG 080412 HB7415-1 Laji: HB7415-1  
lastunmurtaja: TIM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 40 - 90 m/min

## Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	40 - 90 m/min
Laji	HB7415-1
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
lastunmurtaja	TIM
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080412

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Toleranssi	M
Nirkon säde	1,2 mm
Pääkäyttöalue	S
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä