

Garant**CC.T 060204, Laji: HB7415-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260052 HB7415-1
GTIN	4062406749538
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 060204 HB7415-1 Laji: HB7415-1
lastunmurtaja: TIS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 110 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 110 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
lastunmurtaja	TIS
Nirkon säde	0,4 mm
Toleranssi	M
Koneistusehto	jatkuva

Pääkäyttöalue	S
Laji	HB7415-1
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä