

Garant**CC.T 060202, Laji: HB7415-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260050 HB7415-1
GTIN	4062406749521
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CCMT 060202 HB7415-1 Laji: HB7415-1
lastunmurtaja: TIS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 110 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	TIS
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	S
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 110 m/min
Toleranssi	M
Laji	HB7415-1

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Nirkon säde	0,2 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060202
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä