

**Garant****CC.T 120404, Laji: HB7415-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260064 HB7415-1
GTIN	4062406749576
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CC.T 120404 HB7415-1 Laji: HB7415-1  
lastunmurtaja: TIS  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 110 m/min

### Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Toleranssi	M
lastunmurtaja	TIS
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 110 m/min
Laji	HB7415-1
Syöttö $f$	0,05 - 0,3 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Pääkäyttöalue	S
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120404
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,2 - 1,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä