

**Garant****DC.T 11T302, Laji: HB7415-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260356 HB7415-1
GTIN	4062406749637
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DCMT 11T302 HB7415-1 Laji: HB7415-1  
lastunmurtaja: TIS  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 110 m/min

### Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	TIS
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 110 m/min
Toleranssi	M
Laji	HB7415-1
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T302

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,2 mm
Pääkäyttöalue	S
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Syöttö $f$	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä