

Garant**CCMT 09T308, Laji: HB7415-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260060 HB7415-1
GTIN	4062406749569
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Laji	HB7415-1
Pääkäyttöalue	S
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 110 m/min
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 1,5 mm
lastunmurtaja	TIS
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä