

**Garant****DC.T 070202, Laji: HB7415-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260351 HB7415-1
GTIN	4062406749613
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

DCMT 070202 HB7415-1 Laji: HB7415-1  
lastunmurtaja: TIS  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 110 m/min

## Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Syöttö $f$	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Laji	HB7415-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	S
Toleranssi	M
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 110 m/min
lastunmurtaja	TIS
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070202
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä