


Garant**CCMT 120408, Laji: HB7415-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260066 HB7415-1
GTIN	4062406749583
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120408
Toleranssi	M
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	S
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 110 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Laji	HB7415-1
lastunmurtaja	TIS
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä