

Garant**DC.T 070204, Laji: HB7415-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260353 HB7415-1
GTIN	4062406749620
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 070204 HB7415-1 Laji: HB7415-1
lastunmurtaja: TIS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 110 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Laji	HB7415-1
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
lastunmurtaja	TIS
Toleranssi	M

Lastuava aine	KM
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 110 m/min
Pääkäyttöalue	S
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä