

Garant**DC.T 11T304, Laji: HB7415-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260359 HB7415-1
GTIN	4062406749644
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 11T304 HB7415-1 Laji: HB7415-1
lastunmurtaja: TIS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 110 m/min

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
lastunmurtaja	TIS
Koneistusehto	jatkuva
Toleranssi	M
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Laji	HB7415-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 110 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	S
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä