

**Garant****DC.T 11T308, Laji: HB7415-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260361 HB7415-1
GTIN	4062406749651
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DC.T 11T308 HB7415-1 Laji: HB7415-1  
lastunmurtaja: TIS  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 110 m/min

### Tekninen kuvaus

Toleranssi	M
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7415-1
Syöttö $f$	0,05 - 0,3 mm/kierr,

lastunmurtaja	TIS
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 110 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	S
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T308
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä