


Garant**SCMT 09T304, Laji: HB7415-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260742 HB7415-1
GTIN	4062406749668
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 1,5 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v _c pääkäyttö	50 - 110 m/min
Laji	HB7415-1
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
lastunmurtaja	TIS
Pääkäyttöalue	S
Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T304
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä