


**Garant****SCMT 120404, Laji: HB7415-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260748 HB7415-1
GTIN	4062406749675
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

SCMT 120404 HB7415-1 Nirkon säde: 0,4 mm  
Laji: HB7415-1  
lastunmurtaja: TIS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö f: 0,05 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 110 m/min

**Tekninen kuvaus**

Laji	HB7415-1
Pääkäyttöalue	S
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 120404
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	TIS
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 110 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Koneistusehto	jatkuva
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä