

Garant**TCMT 110204, Laji: HB7415-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260952 HB7415-1
GTIN	4062406749682
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TCMT 110204 HB7415-1 Laji: HB7415-1
lastunmurtaja: TIS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 110 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 110204
Pääkäyttöalue	S
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 110 m/min

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
lastunmurtaja	TIS
Laji	HB7415-1
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä