

**Garant****TCMT 16T304, Laji: HB7415-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260956 HB7415-1
GTIN	4062406749699
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

TCMT 16T304 HB7415-1 Laji: HB7415-1  
lastunmurtaja: TIS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 110 m/min

**Tekninen kuvaus**

Laji	HB7415-1
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	S
lastunmurtaja	TIS
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Syöttö $f$	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 110 m/min

Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T304
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä