

**Garant****VC.T 160404, Laji: HB7415-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	261372 HB7415-1
GTIN	4062406749781
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

VC.T 160404 HB7415-1 Laji: HB7415-1  
lastunmurtaja: TIS  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 110 m/min

## Tekninen kuvaus

Syöttö $f$	0,05 - 0,3 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 160404
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 110 m/min
Pääkäyttöalue	S
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	TIS
Nirkon säde	0,4 mm

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,05 - 1,5 mm
Laji	HB7415-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä