

Garant**VC.T 160402, Laji: HB7415-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261370 HB7415-1
GTIN	4062406749774
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VCMT 160402 HB7415-1 Laji: HB7415-1
lastunmurtaja: TIS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 110 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 110 m/min
Nirkon säde	0,2 mm
lastunmurtaja	TIS
Laji	HB7415-1
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 1,5 mm

Toleranssi	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	S
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 160402
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä